

**Mitutoyo****Matavimo liniuotė, Efektyvus matavimo ilgis L<sub>0</sub>: 100mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	499240 100
GTIN	4946368854137
Produktų klasė	44D

## Aprašymas

**Modelis:**

- Su absoliučiojo matavimo sistema.
- Įjungus rodoma reali padėtis, todėl nebereikia gaišti laiko atskaitos taškų nustatymui.
- Paprastas montavimas ir paleidimas.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Tiksliam ašiniam suregulavimui ir išdėstymui, pvz.: frezavimo ir tekimo staklėse, koordinacinių staluose arba matavimo prietaisuose. Taip pat tinka staklių rekonstravimui papildant skaitmeniniu indikatoriumi.

**Pastaba:**

**Tinka naudoti tik kartu su ekranu 499356.**

## Techninis aprašymas

Matavimo tikslumas (20°)	7 μm
Plotis	22 mm
Efektyvus matavimo ilgis L <sub>0</sub>	100 mm
Bendras ilgis L <sub>3</sub>	278 mm

Atstumas tarp kiaurymių centrų $L_2$	258 mm
Laido ilgis	3,4 m
maksimali matavimo antgalio eiga $L_1$	120 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Matavimo liniuotė

---

## Priedai

Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 2	499356 2
Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 3	499356 3