

Mitutoyo**Matavimo liniuotė, Efektyvus matavimo ilgis L0: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499240 250
GTIN	4946368854168
Produktų klasė	44D

Aprašymas**Modelis:**

- Su absoliučiojo matavimo sistema.
- Įjungus rodoma reali padėtis, todėl nebereikia gaišti laiko atskaitos taškų nustatymui.
- Paprastas montavimas ir paleidimas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tiksliam ašiniam suregulavimui ir išdėstymui, pvz.: frezavimo ir tekinimo staklėse, koordinacijų staluose arba matavimo prietaisuose. Taip pat tinka staklių rekonstravimui papildant skaitmeniniu indikatoriumi.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su ekranu 499356.

Techninis aprašymas

Laido ilgis	3,4 m
Bendras ilgis L ₃	428 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų L ₂	408 mm
Matavimo tikslumas (20°)	7 μm

Efektyvus matavimo ilgis L_0	250 mm
Plotis	22 mm
maksimali matavimo antgalio eiga L_1	270 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Matavimo liniuotė

Priedai

Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 2	499356 2
Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 3	499356 3