



Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 115 mm × 50 m, Grūdėtumas: 80



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 557850 80 |
| GTIN | 4018875206133 |
| Produktų klasė | 56V |

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdėliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Tipas **VSM KK 114 F**: audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms**. Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams**, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.

Pakuotė **be atpjovimo peilio**.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms. Idealu vibraciniams šlifuokliams.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--------------|
| Smulkumo laipsnis | rupus |
| Grūdėtumas | 80 |
| Šlifavimo priemonės | Korundas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ritės plotis | 115 mm |
| Ritės ilgis | 50 m |
| Produkto pavadinimo požymis | 115 mm × 50 m |
| Produkto rūšis | Abrazyvus audinys |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |