

Garant**Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	481030 1,11
GTIN	4045197208514
Produktų klasė	41L

Aprašymas**Modelis:**

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.

Dyd. nuo 0,5 iki 10 – skerspjūvis = 30×9 mm.

Dyd. nuo 11 iki 500 – skerspjūvis = 35×9 mm.

Iš specialaus legiruotojo, grūdintojo ir atlaidinto plieno.

Tolerancijos klasė 0 kaip atskaitos matmuo darbiniam matmenims tikrinti. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui. **Su atsekamu patikros protokolu.**

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Nominalus dydis	1,11 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Norma	DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė	0
Medžiaga	specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Kalibravimas	L2

Produkto rūšis

Etalonas

PaslaugosKalibravimas Plieninis / keraminis etalonas
Maksimalus ilgis 100 mm

028060 100

DAkkS kalibravimas Plieninis etalonas
Maksimalus ilgis 100 mm

028140 100