

**Mitutoyo****Matavimo liniuotė, Efektyvus matavimo ilgis L<sub>0</sub>: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499240 300
GTIN	4946368854175
Produktų klasė	44D

**Aprašymas****Modelis:**

- Su absoliučiojo matavimo sistema.
- Įjungus rodoma reali padėtis, todėl nebereikia gaišti laiko atskaitos taškų nustatymui.
- Paprastas montavimas ir paleidimas.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Tiksliam ašiniam suregulavimui ir išdėstymui, pvz.: frezavimo ir tekinimo staklėse, koordinacinių staluose arba matavimo prietaisuose. Taip pat tinka staklių rekonstravimui papildant skaitmeniniu indikatoriumi.

**Pastaba:**

**Tinka naudoti tik kartu su ekranu 499356.**

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L <sub>3</sub>	488 mm
Laido ilgis	3,4 m
Efektyvus matavimo ilgis L <sub>0</sub>	300 mm
Matavimo tikslumas (20°)	7 μm

maksimali matavimo antgalio eiga $L_1$	330 mm
Plotis	22 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų $L_2$	468 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Matavimo liniuotė

---

## Priedai

Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 3	499356 3
Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 2	499356 2