

**Tribriaunė dildė, įkartos dydis 2, Ilgis be antgalio: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	511210 200
GTIN	4045197571625
Produktų klasė	52A

Aprašymas**Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Visos pusės rantytos; pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 Form C

Techninis aprašymas

Plotis	13 mm
Ilgis be antgalio	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 2
Įkartos	2
Forma	C
Forma	tribriaunės, pusiau buku galu
Dildės plotas	3
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 120 mm	519400 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519510 100