

**Garant****Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	481030 1,6
GTIN	4045197208910
Produktų klasė	41L

**Aprašymas****Modelis:**

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.

Dyd. nuo 0,5 iki 10 – skerspjūvis = 30×9 mm.

Dyd. nuo 11 iki 500 – skerspjūvis = 35×9 mm.

Iš specialaus legiruotojo, grūdintojo ir atlaidinto plieno.

**Tolerancijos klasė 0** kaip atskaitos matmuo darbiniam matmenims tikrinti. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui. **Su atsekamu patikros protokolu.**

**Pastaba:**

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Nominalus dydis	1,6 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Norma	DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė	0
Medžiaga	specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Kalibravimas	L2

Produkto rūšis

Etalonas

**Paslaugos**Kalibravimas Plieninis / keraminis etalonas  
Maksimalus ilgis 100 mm

028060 100

DAkkS kalibravimas Plieninis etalonas  
Maksimalus ilgis 100 mm

028140 100