

Mitutoyo**Įmontuojamas slankmatis IP66 horizontalus, Matavimo ribos: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499401 100
GTIN	2050001051158
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Įmontuojamas slankmatis su elektromagnetine, indukcinė matavimo sistema. **Montuojama horizontaliai.**

Su **absoliučiuju matavimų sistema** ir dideliais aiškiai matomais skaitmenimis. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuoju nuliu iki kito baterijos keitimo (apie 1,5 metų). Aukščiausiais matavimo tikslumas netgi tada, kai perstūmimo greičiai labai dideli. ZERO / ABS funkcija – nulinės padėties nustatymas ir perjungimas iš santykinų į absoliučiuosius matavimus.

Funkcija:

IP66: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka matavimams ir montavimui staklėse, įrenginiuose ir t. t.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L ₂	209 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Svoris	390 g
Liniuotės ilgis L ₁	185 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm

Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 66
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Įmontuojamas slankmatis

Paslaugos

Kalibravimas Universalus skaitmeninis slankmatis Maksimalios matavimo ribos 600 mm	021400 600
---	------------

Priedai

Siųstuvas Tipas S11E	498966 S11E
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497085 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497085 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497085 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975