



## Plokščioji dildė, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	510200 100
GTIN	4009215016710
Produktų klasė	56B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

**3 pusės rantytos, buku galu.**

#### Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

#### Standartas:

**DIN 7261 Form A**

#### Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir su rankena Nr. 510201.

### Techninis aprašymas

Skerspjūvis	12×3 mm
Ilgis be antgalio	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 2 (pusiau glotni)
Įkartos	2
Įkartų pobūdis	Pusiau glotnios
Forma	A
Forma	plokščios, buku galu
Dildės plotas	3
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261

Produkto rūšis

Dirbtuvėms skirta dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

## Priedai

Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 95 mm	519600 95
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm	519510 90
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519550 100
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 80 mm	519400 80
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40