

Garant**Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,38mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 481030 1,38 |
| GTIN | 4045197208781 |
| Produktų klasė | 41L |

Aprašymas**Modelis:**

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.

Dyd. nuo 0,5 iki 10 – skerspjūvis = 30×9 mm.

Dyd. nuo 11 iki 500 – skerspjūvis = 35×9 mm.

Iš specialaus legiruotojo, grūdintojo ir atlaidinto plieno.

Tolerancijos klasė 0 kaip atskaitos matmuo darbiniam matmenims tikrinti. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui. **Su atsekamu patikros protokolu.**

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--|
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Nominalus dydis | 1,38 mm |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |
| Tolerancijos klasė | 0 |
| Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
| Kalibravimas | L2 |

Produkto rūšis

Etalonas

PaslaugosKalibravimas Plieninis / keraminis etalonas
Maksimalus ilgis 100 mm

028060 100

DAkkS kalibravimas Plieninis etalonas
Maksimalus ilgis 100 mm

028140 100