

**Stereo mikroskopas, Tipas: EZ410****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	491750 EZ410
GTIN	7630003546620
Produktų klasė	49B

Aprašymas**Modelis:**

Stereo mikroskopas didelės skiriamosios gebos, šviesiam ir ryškiam vaizdui. Ergonomiško dydžio reguliavimo rankenos bei reguliuojama jų eiga nevargina net ir dirbant ilgesnį laiką. Atstumas tarp lęšiuko centrų reguliuojamas individualiai.

Klaviatūra su plėvele, 3 apšvietimo metodai pasirenkami su 5 LED-ais.

Techninis aprašymas

Matymo lauko \emptyset	5,7 - 25 mm
reguliuojamas apšvietimas	taip
Optika	10° Greenough parfokalinis (binokuliarinis)
Darbinis atstumas	100 mm
Stebėjimo kampas	60 laipsniai
Didinimas	4,4:1

Didinimas (x kartų)	8 - 35
Paviršiaus apšvietimas	Pasirenkami 3 režimai: maksimalus šviesumas su 5 LED-ais, įstrižai krintanti šviesa su 3 LED-ais, plokščia šviesos juosta su 2 LED-ais
Svoris	5,4 kg
LED apšvietimo sistema	Įmontuotas, krintančios ir sklindančios šviesos jungiklis, įjungiamas atskirai arba kartu
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stereomikroskopas