

**Keturbriaunė dildė, įkartos dydis 1 (rupi), Ilgis be antgalio: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	512100 150
GTIN	4009215017397
Produktų klasė	56B

**Aprašymas****Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

**Visos pusės rantytos; pusiau buku galu.**

**Paskirtis:**

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

**Standartas:**

**DIN 7261 Form D**

**Techninis aprašymas**

Ilgis be antgalio	150 mm
Plotis	6 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 1 (rupi)
Įkartos	1
Įkartų pobūdis	Bastard
Forma	D
Forma	keturbriaunės, pusiau buku galu
Dildės plotas	4
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

## Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519510 100
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm	519510 90
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100