

**Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711X, 150×1500 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558060 60
GTIN	4018875091784
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.

Tvirtas X audinys **dideliam medžiagos kiekiui nuimti** šlifavimo staklėmis.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: **plienui**, spalvotiesiems metalams, ketui, **aliuminio lydiniams, medienai**.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Serija	KK711X
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	150 mm
Šlifavimo juostos ilgis	1500 mm
Produkto pavadinimo požymis	150×1500 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	32-38 m/s	H
INOX	ribotai tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	ribotai tinka	30-45 m/s	K
CuZn	tinka	35-45 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	10-30 m/s	
Mediena	tinka	23-26 m/s	
sausasis	tinka		