

**Pusapvalė dildė, įkartos dydis 1 (rupi), Ilgis be antgalio: 350mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	513100 350
GTIN	4009215017700
Produktų klasė	56B

**Aprašymas****Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

**Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu. Buku galu.**

**Paskirtis:**

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

**Standartas:**

**DIN 7261 Form E**

**Techninis aprašymas**

Skerspjūvis	35×10 mm
Ilgis be antgalio	350 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 1 (rupi)
Įkartos	1
Įkartų pobūdis	Bastard
Forma	E
Forma	pusapvalė
Dildės plotas	visos pusės rantiytos
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

## Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 160 mm	519400 160
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120