



Keturbriaunė dildė, įkartos 3 (glotni), Ilgis be antgalio: 200mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 512300 200 |
| GTIN | 4009215017441 |
| Produktų klasė | 56B |

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Visos pusės rantytos, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 Form D

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Plotis | 8 mm |
| Ilgis be antgalio | 200 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | įkartos 3 (glotni) |
| Įkartos | 3 |
| Įkartų pobūdis | Glotnios |
| Forma | D |
| Forma | keturbriaunės, pusiau buku galu |
| Dildės plotas | 4 |
| su dildės rankena | ne |
| Norma | DIN 7261 |
| Produkto rūšis | Dirbtuvėms skirta dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm | 519510 110 |
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm | 519600 120 |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm | 519510 100 |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm | 519550 110 |
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm | 519600 110 |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm | 519400 100 |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm | 576000 100X25 |