



## Stereo mikroskopas, Tipas: A60S



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Produktų klasė	49B

### Aprašymas

#### Modelis:

StereoZoom mikroskopas su didinimo diapazonu nuo 5× iki 30×, leidžiančiu stebėti ir tyrinėti tiek detales, tiek bendrą vaizdą. Dėl patentuotos FusionOptics™ technologijos Leica A60 išgauna vaizdo ryškumą 13,6mm žemiausiame fokusavimo lygmenyje – nebereikia gaišti laiko papildomai fokusuojant aukštesnės konstrukcijos detales.

- **Unikalus ryškumo gylis (13,6 mm).**
- **46 mm matomumo laukas.**
- **Ergonomiškas darbas dėl didelio darbinio atstumo (122 mm).**
- **Antistatinis plastikinis korpusas.**
- **Su žiediniu LED šviestuvu su 10 šviesumo lygių.**
- **Difuzorius, mažinantis atspindžius (nuimamas).**

Su pasukamu svirtiniu stovu

- **Atsikartojantiems objektams.**
- **Atraminis taškas tiesiai ant pagrindo.**
- **Labai stabilus ir patogus darbu, naudojant didesnę didinimo laipsnį.**

#### Paskirtis:

Puikiai tinka patikroms pramonėje, montavimo ir kokybės kontrolei.

#### Tiekimo sudėtis:

Su elektros tinklo laidu.

#### Priedai pasirinktinai:

Kontūrų šviestuvai Nr. 491777 dyd. BLI.

## Techninis aprašymas

LED apšvietimo sistema	16 Med Power SMT LEDs
Pagrindo plotis	266 mm
Optika	Greenough su Fusion Optics™
Maksimali iškyša	560 mm
Matymo lauko Ø	46 mm
Didinimas	6:1
Maksimalus ryškumo gylis	13,6 mm
Darbinis atstumas	122 mm
Krintančios šviesos spalvinė temperatūra	5600 K
Didinimas (x kartų)	5 - 30
Stebėjimo kampas	38 laipsniai
Pagrindo ilgis	230 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stereomikroskopas

---

## Priedai

Kontūrų šviestuvai Tipas BLI	491777 BLI
------------------------------	------------