

**Pusapvalė dildė, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), ilgis be antgalio: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	513200 150
GTIN	4009215017595
Produktų klasė	56B

**Aprašymas****Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

**Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.**

**Paskirtis:**

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

**Standartas:**

**DIN 7261 Form E**

**Pastaba:**

Dildes galima užsisakyti ir su rankena Nr. 513201.

**Techninis aprašymas**

Skerspjūvis	16x5 mm
Ilgis be antgalio	150 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 2 (pusiau glotni)
Įkartos	2
Įkartų pobūdis	Pusiau glotnios
Forma	E
Forma	pusapvalė
Dildės plotas	visos pusės rantytos
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261

Produkto rūšis

Dirbtuvėms skirta dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

## Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm	519510 90
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519510 100
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 120 mm	519400 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110