



Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlių rinkinys (A) KK 114 F, 25 mm × 50 m, Skirtingų ritinėlių skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	557880 10
GTIN	2050001030351
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdėliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Tipas **VSM KK 114 F**: audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms**. Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams**, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.

50 m ilgio, pakuotėje **integruotas atpvovimo peilis. 10 vnt.** = visas rinkinys po 1 ritę, grūdėtumas 40 - 400.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

Techninis aprašymas

Skirtingų ritinėlių skaičius	10
Serija	KK114F
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Ritės plotis	25 mm
Ritės ilgis	50 m

Produkto pavadinimo požymis	25 mm × 50 m
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK 114 F Grūdėtumas 180	557800 180
Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK 114 F Grūdėtumas 240	557800 240
Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK 114 F Grūdėtumas 80	557800 80
	557800 120

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 120

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 150

557800 150

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 100

557800 100

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 400

557800 400

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 320

557800 320

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 60

557800 60

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK
114 F Grūdėtumas 40

557800 40