

**Keturbriaunė dildė, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	512200 150
GTIN	4009215017403
Produktų klasė	56B

Aprašymas**Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Visos pusės rantytos, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 Form D

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir su rankena Nr. 512201.

Techninis aprašymas

Plotis	6 mm
Ilgis be antgalio	150 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 2 (pusiau glotni)
Įkartos	2
Įkartų pobūdis	Pusiau glotnios
Forma	D
Forma	keturbriaunės, pusiau buku galu
Dildės plotas	4
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261

Produkto rūšis

Dirbtuvėms skirta dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm	519510 90
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519510 100
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40