



## Stereo mikroskopas, Tipas: A60F



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Produktų klasė	49B

### Aprašymas

#### Modelis:

StereoZoom mikroskopas su didinimo diapazonu nuo 5x iki 30x, leidžiančiu stebėti ir tyrinėti tiek detales, tiek bendrą vaizdą. Dėl patentuotos FusionOptics™ technologijos Leica A60 išgauna vaizdo ryškumą 13,6mm žemiausiame fokusavimo lygmenyje – nebereikia gaišti laiko papildomai fokusuojant aukštesnės konstrukcijos detales.

- **Unikalus ryškumo gylis (13,6 mm).**
- **46 mm matomumo laukas.**
- **Ergonomiškas darbas dėl didelio darbinio atstumo (122 mm).**
- **Antistatinis plastikinis korpusas.**
- **Su žiediniu LED šviestuvu su 10 šviesumo lygių.**
- **Difuzorius, mažinantis atspindžius (nuimamas).**

Su lanksčiu svirtiniu stovu.

- **Paprasta stebėti objektą x ir y kryptimis.**
- **Reguliuojamas aukštis skirtingo aukščio objektams.**
- **Maksimaliai sutaupoma vietos prie stalo tvirtinant gnybtu.**

#### Paskirtis:

Puikiai tinka patikroms pramonėje, montavimo ir kokybės kontrolei.

#### Tiekimo sudėtis:

Su elektros tinklo laidu.

#### Priedai pasirinktinai:

Kontūrų šviestuvai Nr. 491777 dyd. BLI.

### Techninis aprašymas

Didinimas	6:1
Maksimalus ryškumo gylis	13,6 mm
Maksimali iškyša	995 mm
Darbinis atstumas	122 mm
Stebėjimo kampas	38 laipsniai
LED apšvietimo sistema	16 Med Power SMT LEDs
Krintančios šviesos spalvinė temperatūra	5600 K
Optika	Ratukai su grioveliais
Matymo lauko Ø	46 mm
Didinimas (x kartų)	5 - 30
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stereomikroskopas

---

## Priedai

Kontūrų šviestuvai Tipas BLI	491777 BLI
------------------------------	------------