



## Keturbriaunė dildė, įkartos 3 (glotni), Ilgis be antgalio: 300mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	512300 300
GTIN	4009215017502
Produktų klasė	56B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

**Visos pusės rantytos, pusiau buku galu.**

#### Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

#### Standartas:

**DIN 7261 Form D**

### Techninis aprašymas

Plotis	12 mm
Ilgis be antgalio	300 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos 3 (glotni)
Įkartos	3
Įkartų pobūdis	Glotnios
Forma	D
Forma	keturbriaunės, pusiau buku galu
Dildės plotas	4
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

## Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125