



Sugeriantis kilimėlis, 0,8×30 m, Panaudojimo sritys: OIL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084391 OIL
GTIN	2050001710765
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus **ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui.** Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir **tinka beveik visiems chemikalams sugerti.** Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. **Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį.** Produktai su užrašu **OIL** sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu **UNI** sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).

Gerai sugeriantys kilimėliai iš **trigubos medžiagos** ir vienos **sandarios, neslystančios plėvelės.** Idealiai tinka tiesti gamybos patalpų praėjimuose ir aplink stakles. Sugerti skysčiai saugiai sulaikomi pluošto viduje. **100% grindų apsauga.**

Techninis aprašymas

Panaudojimo sritys	OIL
Spalva	ruda
maksimalus sugėrimo kiekis	103 l

Komplektas vnt. / dėžutėje	1
Produkto rūšis	Kilimas