

**Apvali dildė, įkartos dydis 1 (rupi), Ilgis be antgalio: 200mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 514100 200    |
| GTIN             | 4009215017885 |
| Produktų klasė   | 56B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

**Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.**

**Paskirtis:**

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

**Standartas:**

**DIN 7261 Form F**

**Techninis aprašymas**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ilgis be antgalio           | 200 mm                  |
| Skersmuo                    | 7,1 mm                  |
| Produkto pavadinimo požymis | įkartos dydis 1 (rupi)  |
| Įkartos                     | 1                       |
| Įkartų pobūdis              | Bastard                 |
| Forma                       | F                       |
| Forma                       | apvali                  |
| Dildės plotas               | visos pusės rantytos    |
| su dildės rankena           | ne                      |
| Norma                       | DIN 7261                |
| Produkto rūšis              | Dirbtuvėms skirta dildė |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |

## Priedai

|  |               |
|--|---------------|
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm         | 519510 110    |
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm    | 519600 120    |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm         | 519400 100    |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm         | 519510 100    |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm    | 519600 110    |
| Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm         | 519550 110    |