

**Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T, 13×610 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558010 80
GTIN	4018875023846
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.

Grūdelių dydis 40 - X audinys (tvirtas). Grūdelių dydis 60 – 180 – T audinys (tvirtas ir lankstus) su **specialiu išlinkiu**. Optimalus pasirinkimas dirbant rankiniais šlifuoalais.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: **plienui**, spalvotiesiems metalams, ketui, **aliuminio lydiniams, medienai**.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Serija	KK711T
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	13 mm
Šlifavimo juostos ilgis	610 mm
Produkto pavadinimo požymis	13×610 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	32-38 m/s	H
INOX	ribotai tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	ribotai tinka	30-45 m/s	K
CuZn	tinka	35-45 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	10-30 m/s	
Mediena	tinka	23-26 m/s	
sausasis	tinka		