



## Rudo šlifavimo audinio papildymo ritinėlių rinkinys (A) KK 114 F, 40 mm × 50 m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	557950
GTIN	2050001024657
Produktų klasė	56V

### Aprašymas

#### Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas **korundu (A)** su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdėliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.

Tipas **VSM KK 114 F**: audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms**. Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams**, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.

Apkaboje yra 5 ritės Nr. 557700 – grūdėlių dydis 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm pločio, 50 m ilgio).

#### Detalus aprašymas:

Tipas **VSM KK 114 F**: audinys **rudas, ypatingai didelėms apkrovoms**. Ši kokybės kategorija pasižymi **ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams**, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra. Apkaboje yra 5 ritės Nr. 557700 – grūdėlių dydis 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm pločio, 50 m ilgio).

#### Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

### Techninis aprašymas

Serija	KK114F
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A

Ritės plotis	40 mm
Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	40 mm × 50 m
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Apkaba 5 ekonomiško dydžio ritinėliams 20 – 50 mm × 50 m	557960
Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK 114 F Grūdėtumas 120	557700 120
	557700 240

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK  
114 F Grūdėtumas 240

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK  
114 F Grūdėtumas 150

557700 150

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK  
114 F Grūdėtumas 80

557700 80

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A)KK  
114 F Grūdėtumas 60

557700 60