

**Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711X, 50×1000 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558035 60 |
| GTIN | 4018875083031 |
| Produktų klasė | 56V |

Aprašymas**Modelis:**

Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.

Tvirtas X audinys **dideliam medžiagos kiekiui nuimti** šlifavimo staklėmis.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: **plienui**, spalvotiesiems metalams, ketui, **aliuminio lydiniams, medienai**.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--------|
| Grūdėtumas | 60 |
| Serija | KK711X |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Šlifavimo juostos plotis | 50 mm |
| Šlifavimo juostos ilgis | 1000 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 50×1000 mm |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | 35-40 m/s | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 32-38 m/s | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 20-25 m/s | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 32-38 m/s | H |
| INOX | ribotai tinka | 18-30 m/s | |
| Ti | ribotai tinka | 10-20 m/s | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 30-45 m/s | K |
| CuZn | tinka | 35-45 m/s | N |
| Plastikas, GFK | tinka | 10-30 m/s | |
| Mediena | tinka | 23-26 m/s | |
| sausasis | tinka | | |