

**Pusapvalė dildė, įkartos dydis 1 (rupi), Ilgis be antgalio: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	513100 250
GTIN	4009215017649
Produktų klasė	56B

Aprašymas**Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 Form E

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	250 mm
Skerspjūvis	25×7 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 1 (rupi)
Įkartos	1
Įkartų pobūdis	Bastard
Forma	E
Forma	pusapvalė
Dildės plotas	visos pusės rantiytos
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110