

**Apvali dildė, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	514200 200
GTIN	4009215017892
Produktų klasė	56B

**Aprašymas****Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

**Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.**

**Paskirtis:**

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

**Standartas:**

**DIN 7261 Form F**

**Pastaba:**

Dildes galima užsisakyti ir su rankena Nr. 514201.

**Techninis aprašymas**

Ilgis be antgalio	200 mm
Skersmuo	7,1 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 2 (pusiau glotni)
Įkartos	2
Įkartų pobūdis	Pusiau glotnios
Forma	F
Forma	apvali
Dildės plotas	visos pusės rantytos
su dildės rankena	ne
Norma	DIN 7261

Produkto rūšis

Dirbtuvėms skirta dildė

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

**Priedai**

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40