

**Garant****Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 4,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	481030 4,5
GTIN	4045197209009
Produktų klasė	41L

**Aprašymas****Modelis:**

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.

Dyd. nuo 0,5 iki 10 – skerspjūvis = 30×9 mm.

Dyd. nuo 11 iki 500 – skerspjūvis = 35×9 mm.

Iš specialaus legiruotojo, grūdintojo ir atlaidinto plieno.

**Tolerancijos klasė 0** kaip atskaitos matmuo darbiniam matmenims tikrinti. Ypač tikslų matavimo prietaisų reguliavimui. **Su atsekamą patikros protokolu.**

**Pastaba:**

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Nominalus dydis	4,5 mm
Norma	DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė	0
Medžiaga	specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Kalibravimas	L2

Produkto rūšis

Etalonas

**Paslaugos**

DAkS kalibravimas Plieninis etalonas Maksimalus ilgis 100 mm

028140 100

Kalibravimas Plieninis / keraminis etalonas Maksimalus ilgis 100 mm

028060 100