




Universali plokščia dildė su rankena, specialios formos įkartos, Ilgis be antgalio: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	515000 200
GTIN	4009215074673
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Plokščia dildė buku galu su gaubtos formos dantukais ir plačiais drožlialaužiais patogiam ir jėgas tausojančiam dildymui ir našiam darbui – drožlės nesikaupia – gerai pašalinamos. **Plokščiosios pusės su specialiomis įkartomis, viena iš jų yra su drožlialaužiu grioveliu ypač našiam paviršiaus apdirbimui. Kita pusė su ištisinėmis įkartomis ypač lygiam paviršių apdirbimui. Dildės bukais galais.** Plastikinė rankena su kiauryme pakabinimui.

Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	20x5 mm
Ilgis be antgalio	200 mm
Produkto rūšis	Universali dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	ribotai tinka
INOX	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20