

**Garant****Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 90mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 481030 90     |
| GTIN             | 4045197235213 |
| Produktų klasė   | 41L           |

**Aprašymas****Modelis:**

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.

Dyd. nuo 0,5 iki 10 – skerspjūvis = 30×9 mm.

Dyd. nuo 11 iki 500 – skerspjūvis = 35×9 mm.

Iš specialaus legiruotojo, grūdintojo ir atlaidinto plieno.

**Tolerancijos klasė 0** kaip atskaitos matmuo darbiniam matmenims tikrinti. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui. **Su atsekamu patikros protokolu.**

**Pastaba:**

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

**Techninis aprašymas**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas                           |
| Nominalus dydis     | 90 mm   |
| Norma               | DIN EN ISO 3650   |
| Tolerancijos klasė  | 0   |
| Medžiaga            | specialus legiruotas,<br>grūdintas ir atlaidintas plienas |
| Kalibravimas        | L2  |

Produkto rūšis

Etalonas

**Paslaugos**

DAkS kalibravimas Plieninis etalonas Maksimalus ilgis 100 mm

028140 100

Kalibravimas Plieninis / keraminis etalonas Maksimalus ilgis 100 mm

028060 100