



Matavimo mikroskopų stalas, plotis × gylis: 1500X700 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Produktų klasė	41M

Aprašas

Aprašymas:

Korpusas iš suvirinto plieno lakšto su vienoje pusėje užapvalinta darbine plokšte iš BeoLin medžiagos, kraštai iš 3 mm storio grafito. Su praktiška lentyna iš lakštinio plieno. Su GARANT užraktų sistema.

Tinkamas :

GARANT vaizdo matavimo mikroskopai, maks. matavimo diapazonas X = 200 / Y = 100.

Komplektavimas:

Stalčiaus priekio aukštis (kairėje): 60; 300; 300 mm

Lakavimas:

Balto aliuminio korpusas RAL 9006, Plieno mėlynumo stalčius RAL 5011.

Darbastalio aukštis: 840 mm

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100 kg

Plokštelės storis: 50 mm

Stalčių ištraukimas: 90 %

Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Stalčiaus naudingasis plotis: 490 mm

Stalčiaus naudingasis gylis: 520 mm

Keliamoji galia pagal plotą: 1000 kg

Svoris: 124 kg

Techninis aprašymas

Keliamoji galia pagal plotą	1000 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	490 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	124 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	520 mm
Stalčių skaičius	3
Darbastalio aukštis	840 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	100 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas	90 %
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė