



Universalių dildžių rinkinys, 5 vnt., suvyniojamame dėkle įkartos dydis 2, Ilgis be antgalio: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	517200 200
GTIN	4009215074765
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į **tvirtus suvyniojamus nailono dėklus**.

Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnį patvarumą.

Su smūgiams atspariomis plastikinėmis rankenomis.

Nr. 2 = pusiau glotni.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Tiekimo sudėtis:

5 vnt. dildžių rinkinys, kuriame yra po vieną **plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalią ir apvalią dildę**.

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	200 mm
Įkartos	2
Norma	DIN 7261

Produkto rūšis

Dirbtuvėms skirta dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20