

Garant**Spiralinis gražtas, ilgas HSS/E VA, be dangos, Ø DC h8: 1,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116070 1,7
GTIN	4045197027160
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifluotas profilis. Gražto šerdies skersmuo standartinis. Paviršius neapdirbtas.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis gręžimo įvorėmis **giliose vietose**.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo gražtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti.

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,01 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	1,7 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	1,7 mm
Bendras ilgis L	76 mm
Norma	DIN 340
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	47,5 mm

Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		