



Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713T, 19×457 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558252 40
GTIN	4018875384336
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas pats **galandasi**, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo **patvarumas didesnis, pjovimas našesnis**, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.

T audinys (tvirtas ir lankstus) su **specialiu išlinkiu** mažo spindulio paviršiams apdirbti rankiniais šlifuokliais.

Paskirtis:

Visų **plienų ir jų lydinių, ketaus** ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Serija	Dantų forma ZK713T

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	19 mm
Šlifavimo juostos ilgis	457 mm
Produkto pavadinimo požymis	19×457 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
Mediena	tinka	23-26 m/s	
sausasis	tinka		