



Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713X, 13×305 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558205 40
GTIN	4018875383841
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas pats **galandasi**, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo **patvarumas didesnis, pjovimas našesnis**, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.

X audinys (tvirtas) skirtas dideliame kiekiu medžiagos nuimti stacionariomis staklėmis.

Paskirtis:

Visų **plienų ir jų lydinių, ketaus** taip pat spalvotųjų metalų apdirbimui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Serija	Dantų forma ZK713X
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	13 mm
Šlifavimo juostos ilgis	305 mm
Produkto pavadinimo požymis	13×305 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
Mediena	tinka	23-26 m/s	
sausasis	tinka		