



Pjūklų galandimo dildė, įkartos dydis 3 (glotni) plokščia, užapvalintos briaunos, ilgis be antgalio: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	518550 250
GTIN	4009215005486
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Specialios kokybės, su viena įkarta, ypač tinka plieninių juostinių pjūklų galandimui. Šios dildės itin patvarios ir užtikrina aukštą darbo našumą. Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Visos pusės rantištos.**

Apvaliais kraštais.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	25×5 mm
Ilgis be antgalio	250 mm
Forma	F
Norma	DIN 7262
Produkto rūšis	Pjūklų dildės

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		

Plienas <60 HRC	ribotai tinka
INOX	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	ribotai tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519510 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125