

Frezuota dildė, plokščia buku galu, vidutinio rupumo, ilgis be antgalio: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519120 300
GTIN	2050001696236
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai **aštriomis** iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėms. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. **Neužsiteršia.**

Plokščia buka, 3 pusės frezuotos.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	31×7 mm
Ilgis be antgalio	300 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinio grubumo
Atstumas tarp dantų apie	2 mm
Forma	A
Produkto pavadinimo požymis	vidutinio rupumo
Norma	DIN 7264
medžiagai	plienui, plieno lydiniams, variui, žalvariui, bronzai ir t.t.
Produkto rūšis	Frezuota dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka

Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 160 mm	519400 160
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20