



## Tekinimo staklių dildė, įkartos dydis 2 (pusiau glotni) tribriaunė, siaura, ilgis be antgalio: 150 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	518600 150
GTIN	4009215005844
Produktų klasė	56B

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Specialios kokybės, su viena įkarta, ypač tinka plieninių juostinių pjūklų galandimui.** Šios dildės itin patvarios ir užtikrina aukštą darbo našumą. Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Visos pusės rantytos.**

Forma: P

Norma: DIN 7262

Plotis: 9 mm

### Techninis aprašymas

Plotis	9 mm
Ilgis be antgalio	150 mm
Forma	B
Norma	DIN 7262

### Priedai

Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 120 mm	519400 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 110 mm	519550 110
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519510 100
Šepetys dildėms Darbinis ilgis × plotis 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Darbinis ilgis × plotis 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Darbinis ilgis × plotis 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm	519510 90