

Frezuota dildė, plokščia buku galu, vidutinio rupumo, ilgis be antgalio: 350mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519120 350
GTIN	2050001696243
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai **aštriomis** iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėms. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. **Neužsiteršia.**

Plokščia buka, 3 pusės frezuotos.

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	350 mm
Skerspjūvis	36×7 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinio grubumo
Atstumas tarp dantų apie	2 mm
Forma	A
Produkto pavadinimo požymis	vidutinio rupumo
Norma	DIN 7264
medžiagai	plienui, plieno lydiniams, variui, žalvariui, bronzai ir t.t.
Produkto rūšis	Frezuota dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka

Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 160 mm	519400 160
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25