

Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt. skardinėje dėžutėje



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 518950 |
| GTIN | 2050001029829 |
| Produktų klasė | 56B |

Aprašymas

Modelis:

Raktų dildės gaminamos precizinėmis staklėmis. Tai **užtikrina dildžių patvarumą ir didelį darbo našumą**. Ruošiniai šampuojami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Paruoštos darbui dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį. Raktų dildės užtikrina lygų paviršiaus apdirbimą.

Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt., po 1 visų rūšių dildę: plokščia smaili, plokščia buka, pusapvalė, apvali, tribriaunė, keturbriaunė. Ilgis be antgalio 100 mm, įkartos 2.
Dildės rankena iš kietmedžio.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|--------------|
| Norma | DIN 7283 |
| Raktų dildžių skaičius | 6 |
| Produkto rūšis | Raktų dildės |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | | |

| | |
|----------------|---------------|
| INOX | ribotai tinka |
| Ketus (G) | tinka |
| CuZn | tinka |
| Plastikas, GFK | tinka |
| Mediena | tinka |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm | 576000 100X25 |