

Frezuota dildė, plokščia buku galu, smulkus, Ilgis be antgalio: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519130 300
GTIN	2050001696250
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai **aštriomis** iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėmis. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. **Neužsiteršia.**

Plokščia buka, 3 pusės frezuotos.

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	300 mm
Skerspjūvis	31×7 mm
Smulkumo laipsnis	glotni
Atstumas tarp dantų apie	1,5 mm
Forma	A
Produkto pavadinimo požymis	smulkus
Norma	DIN 7264
medžiagai	VA plienui, kietoms medžiagoms, sintetinėms dervoms, skardai. Tinka briaunų nupjovimui, lyginimui, glotniam šlifavimui.
Produkto rūšis	Frezuota dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		

Priedai

Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 160 mm	519400 160
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125