




## Universalių dildžių rinkinys, 5 vnt., suvyniojamame dėkle įkartos dydis 2 su medine rankena, Ilgis be antgalio: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	517240 200
GTIN	4009215169928
Produktų klasė	56B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į **tvirtus suvyniojamus nailono dėklus**.

Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamas jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygus paviršius ir geresnį patvarumą.

Dildės rankena iš kietmedžio.

**Nr. 2** = pusiau glotni.

#### Paskirtis:

**Aukštos kokybės dildė** darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

#### Tiekimo sudėtis:

**5 vnt.** dildžių rinkinys, kuriame yra po vieną **plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalią ir apvalią dildę**.

### Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	200 mm
Įkartos	2
Norma	DIN 7261

Produkto rūšis

Dirbtuvėms skirta dildė

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

**Priedai**

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40