



## Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713T, 10×330 mm, Grūdėtumas: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

558220 40

GTIN

4018875306543

Produktų klasė

56V

### Aprašymas

#### Modelis:

**Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)** efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas pats **galandasi**, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo **patvarumas didesnis, pjovimas našesnis**, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.

T audinys (tvirtas ir lankstus) su **specialiu išlinkiu** mažo spindulio paviršiams apdirbti rankiniais šlifuokliais.

#### Paskirtis:

Visų **plienų ir jų lydinių, ketaus** ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

#### Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

### Techninis aprašymas

Grūdėtumas

40

Serija

Dantų forma ZK713T

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas        | ZA               |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %           |
| Šlifavimo juostos plotis         | 10 mm            |
| Šlifavimo juostos ilgis          | 330 mm           |
| Produkto pavadinimo požymis      | 10×330 mm        |
| Produkto rūšis                   | Šlifavimo juosta |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka | 35-40 m/s      |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 32-38 m/s      | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 20-25 m/s      | P         |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         | 32-38 m/s      | H         |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         | 25-30 m/s      | H         |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         | 20-25 m/s      | H         |
| INOX                            | tinka         | 18-30 m/s      |           |
| Ti                              | tinka         | 10-20 m/s      |           |
| Ketus (G)                       | tinka         | 30-45 m/s      | K         |
| Mediena                         | tinka         | 23-26 m/s      |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |