



Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt. plastikiniame krepšyje



Užsakymo data

Užsakymo numeris	518970
GTIN	4009215005103
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Raktų dildės gaminamos precizinėmis staklėmis. Tai **užtikrina dildžių patvarumą ir didelį darbo našumą**. Ruošiniai šampuojami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Paruoštos darbui dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį. Raktų dildės užtikrina lygų paviršiaus apdirbimą.

Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt., po 1 visų rūšių dildę: plokščia smaili, plokščia buka, pusapvalė, apvali, tribriaunė, keturbriaunė. Ilgis be antgalio 100 mm, įkartos 2.

Dildės rankena iš kietmedžio.

Norma: DIN 7283

Techninis aprašymas

Norma	DIN 7283
Raktų dildžių skaičius	6
Produkto rūšis	Raktų dildės

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka
Plienas <55 HRC	ribotai tinka
INOX	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20