



## Universali rankinė dildė, Bendras ilgis: 200mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 519280 200    |
| GTIN             | 4045197692306 |
| Produktų klasė   | 52A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalaus naudojimo rankinė dildė keturi viename su viena **plokščia** ir viena **pusapvale puse**, kiekviena pusė su dviem įkartomis. **Dildės įkartos** plastikui ir minkštiems metalams, **įkartos** medienai.

#### Tiekimo sudėtis:

Nailoninis krepšys su lipuku.

### Techninis aprašymas

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bendras ilgis  | 200 mm           |
| Skerspjūvis    | 19×5 mm          |
| Produkto rūšis | Universali dildė |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka |
| INOX            | ribotai tinka |
| Ketus (G)       | tinka         |
| CuZn            | tinka         |
| Plastikas, GFK  | tinka         |
| Mediena         | tinka         |

## Priedai

|  |               |
|--|---------------|
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm | 576000 100X25 |