



Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713X, 75×2000 mm, Grūdėtumas: 120



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558310 120 |
| GTIN | 4018875637326 |
| Produktų klasė | 56V |

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas pats **galandasi**, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo **patvarumas didesnis, pjovimas našesnis**, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.

X audinys (tvirtas) skirtas dideliame kiekiu medžiagos nuimti stacionariomis staklėmis.

Paskirtis:

Visų **plienų ir jų lydinių, ketaus** ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Grūdėtumas | 120 |
| Serija | Dantų forma ZK713X |
| Šlifavimo priemonių kodas | ZA |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Šlifavimo juostos plotis | 75 mm |
| Šlifavimo juostos ilgis | 2000 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 75×2000 mm |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | 35-40 m/s | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 32-38 m/s | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 20-25 m/s | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 32-38 m/s | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 25-30 m/s | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 20-25 m/s | H |
| INOX | tinka | 18-30 m/s | |
| Ti | tinka | 10-20 m/s | |
| Ketus (G) | tinka | 30-45 m/s | K |
| Mediena | tinka | 23-26 m/s | |
| sausasis | tinka | | |