



## Kontaktų valymo dildės



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	519000
GTIN	4009215002058
Produktų klasė	56B

### Aprašymas

**Modelis:**

Abi pusės rantytos; Nr. 2 (pusiau glotni) visas ilgis 140 mm; skerspjūvis 8x1,0 mm.

**Paskirtis:**

Siaurų tarpelių valymui arba galutiniam nušlifavimui (pvz., atsijungiančių kontaktų).

Norma: DIN 7283

### Techninis aprašymas

Norma	DIN 7283
Produkto rūšis	Kontaktų valymo dildės

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		

Mediena

tinka

**Priedai**

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40