

**Raktų dildės, įkartos dydis 2 Ilgis 100 mm, Tipas: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	518700 3
GTIN	4009215005172
Produktų klasė	56B

Aprašymas**Modelis:**

Raktų dildės gaminamos precizinėmis staklėmis. Tai **užtikrina dildžių patvarumą ir didelį darbo našumą**. Ruošiniai šampuojami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Paruoštos darbui dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį. Raktų dildės užtikrina lygų paviršiaus apdirbimą.

Pastaba:

Dildžių rankenas žr. Nr. 519600, 519400, 519510 ir 519550.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	9x2,5 mm
Forma	pusapvalė
Norma	DIN 7283
Produkto rūšis	Raktų dildės

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		

Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka

Priedai

Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 90 mm	519510 90
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 80 mm	519400 80
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 100 mm	519550 100
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 95 mm	519600 95
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100