

Frezuota dildė, pusapvalė, grubi, Ilgis be antgalio: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	519160 300
GTIN	2050001696274
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai **aštriomis** iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėmis. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. **Neužsiteršia.**

Pusapvalė, tuščiavidurė, buku galu, pjaunančiosios briaunos tik išorinėje pusėje.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	27×9 mm
Ilgis be antgalio	300 mm
Smulkumo laipsnis	grubi
Atstumas tarp dantų apie	3 mm
Forma	D
Produkto pavadinimo požymis	grubi
Norma	DIN 7264
medžiagai	lengviesiems ir minkštiems metalams, plastikui, medienai, odai ir t.t.
Produkto rūšis	Frezuota dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka

Priedai

2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 125 mm	519510 125
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 80X20 mm	576000 80X20
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 140 mm	519400 140
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 160 mm	519400 160
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3×-plotis L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastikinė dildės rankena Bendras ilgis 120 mm	519550 120